

Nous nous spécialisons dans la fabrication [câbles d'électrode de qualité médicale](#) en mettant l'accent sur la sécurité, la clarté du signal et la durabilité. Le [DC 2,35 mm à 2,0 mm Fil de plomb double](#) est idéal pour se connecter **électrodes à aiguille** aux dispositifs diagnostiques et thérapeutiques comme les ECG, les unités de dizaines, les stimulateurs EMS et d'autres machines de physiothérapie.

Notre équipe de R&D prend en charge la personnalisation complète, y compris les types de connecteurs, la longueur du fil, la couleur et l'emballage. Que vous «réintégriez cela dans un nouveau dispositif médical ou que vous ayez besoin de pièces de remplacement OEM fiables, nous offrons une qualité cohérente soutenue par plus de 10 ans d'expérience en production.

## Spécifications techniques

- **Compatibilité des connecteurs:** Le bouchon DC de 2,35 mm standard s'adapte à la plupart des machines de thérapie portable
- **Compatibilité des électrodes:** Connecteurs de broches doubles 2,0 mm compatibles avec les électrodes d'aiguille universelles
- **Isolation par câble:** Matériau TPU - anti-corrosion, doux, sans enchevêtrement et facile à stériliser
- **Conductivité:** Le conducteur intérieur en cuivre pur assure une transmission précise du signal
- **Résistance:** Faible résistance interne pour la fidélité du signal ECG de précision

## Applications

- Électrocardiogramme (ECG) et surveillance EMG
- Stimulation du nerf électrique transcutané (TENS)
- Stimulation musculaire électrique (EMS)
- Appareils à acupuncture et à physiothérapie
- Systèmes de surveillance des soins de santé à domicile

## Options de personnalisation

- Longueur et couleur du câble

- Orientation du connecteur
- Impression de logo sur la prise ou l'emballage
- Étiquetage privé avec votre marque





## ABOUT US

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



**3000 M<sup>2</sup>** Factory space with 10years of production experience

**100+** Employees

**OEM/ODM** Support customized

**IOS13485** Certified Medical Accessory Manufacturer

## WORKSHOP



## OFFICE



## WAREHOUSE



## R&D CENTER

		
Automation Glue Dispenser	Quadratic Projector	Oscilloscope
		
Salt Spray Machine	Load Tester	Injection Molding Machine
		
Plug Insertion and Withdrawal Tester	Swing Tester	Automatic solder machine

## CERTIFICATE

			
FCC	UKCA	ROHS	CE
			
IOS13485	EPR	TR	IOS9001

## **FAQ**

### **Q1: Puis-je commencer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Goochain fournit des échantillons gratuits si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé un coût de configuration. Nous vous apprécions de commander un échantillon de notre part pour vérifier notre qualité.

### **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Alibaba Trade Assurance, Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

### **Q3: Comment fait votre usine concernant le contrôle de la qualité?**

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a gagné ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

### **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme pour imprimer notre propre logo ou modifier la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour vérifier avec les détails.

### **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes marchandises?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois depuis la livraison. Nous avons utilisé DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

### **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous recevoir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.